

Valves d'arrêt droite à compression en laiton sans plomb (LF)




Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Informations sur le produit et utilisation de l'application

Pour l'arrêt au point d'utilisation de l'appareil, les robinets d'arrêt droits et d'angle compression sont en laiton sans plomb (LF), des robinets à boisseau sphérique chromés à quart de tour qui disposent d'une connexion ASTM F1960 pour tuyau Uponor AquaPEX® de 1/2 po et d'une connexion fileté mâle de 3/8 po pour les éleveurs de montage.

Remarque : Les indices de température et de pression indiqués sont des cotes hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude domestique (DHW) et de recirculation de DHW, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 140 ° F (60 ° C) à 80 psi (5,5 bar) conformément à la norme ASTM F2023. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les cotes de température et de pression propres à l'application, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.



Nom de la pièce	Numéro de pièce	Material group	End Type 1	End Type 2	Prop 65 label required?
1/2" Insert (stainless steel)	F5400500	Stainless Steel	-	-	-
LF Brass Compression Straight Stop Valve with PEX Stiffener, 1/2" Comp. x 3/8" OD Comp.	LF5425038	LF Brass	Compression	UNEF	Yes
LF Brass Compression Straight Stop Valve for 1/2" PEX	LF4420500	LF Brass	Compression	Compression	Yes

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Valves d'arrêt droite à compression en laiton sans plomb (LF)	All	UPC IBC IRC IPC NPC of Canada UMC NSPC IMC	ASME A112.18.1 ASTM F877 CSA B125 ASTM F1960 CSA B137.5	cNSFus-pw-G U.P.Code
In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:				
LF Brass Compression Straight Stop Valve with PEX Stiffener, 1/2" Comp. x 3/8" OD Comp.	LF5425038		NSF/ANSI/CAN 372 NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	
LF Brass Compression Straight Stop Valve for 1/2" PEX	LF4420500		NSF-372 NSF-61 NSF-14	

L'installation	Applications connexes
Installez des vannes conformément au code du bâtiment local. Utilisez uniquement les inserts en acier inoxydable fournis par Uponor avec ces robinets d'arrêt de compression. La substitution peut entraîner une défaillance de la connexion de la vanne. Ne démontez pas. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX ou le Guide d'installation des systèmes de tuyauterie PEX Uponor. Pour les connexions de luminaire rigides, utilisez l'écrou de compression Uponor 3/8 « OD et le manchon en nylon (numéro de pièce F5440380), vendus séparément.	Systèmes de plomberie PEX-a

Notes de bas de page	Coordonnées de la personne-ressource
-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517